


Lampe Loupe grande portée



LAMPE DE BUREAU AVEC UN TRÈS GRAND DÉBATTEMENT, UNE GRANDE LENTILLE ET UN ÉCLAIRAGE AJUSTABLE

Une lampe loupe très pratique par sa fixation sur le bord de la table et son grand bras. Très utile en cas de basse vision pour la couture, la lecture, la peinture, la manucure, la philatélie, le petit bricolage, etc.

- Grossissements X3 (+8D), lentille de cm 10,5 cm
- Eclairage avec intensité ajustable
- Températures de couleur ajustables : blanc froid, neutre (lumière du jour) et blanc chaud
- Fixation par pince sur le bord d'une table et très grand débattement



La lampe loupe grande portée est caractérisée par un très grand débattement de son bras articulé et la facilité de positionnement de la lentille.

Cette lampe possède un réglage de l'intensité lumineuse et un choix parmi 3 températures de couleurs (blanc froid, lumière du jour, blanc chaud).

Elle convient ainsi aux personnes atteintes de maladie des yeux (DMLA, cataractes, etc.), comme à tous ceux qui désire profiter d'un grossissement de 3X.

Lampe Loupe grande portée

Une lampe loupe pour la broderie, la couture, les travaux de précisions.

Une utilisation aisée

A votre bureau, sur une table d'atelier, dans votre salon, vous pouvez profiter du grand débattement du bras articulé qui positionne facilement la lentille de la loupe au dessus de votre travail.

La lampe loupe se fixe au bord des tables et plateaux jusqu'à 6 cm d'épaisseur.

Un interrupteur à 4 boutons permet le réglage de l'éclairage :

- Le premier bouton est pour la mise en marche et l'arrêt
- Deux boutons règlent l'intensité lumineuse en 10 niveaux
- Le quatrième bouton est dédié pour le choix de la température de couleur.

Lorsque l'éclairage est éteint, la loupe reste complètement utilisable. De même la lampe seule apporte un éclairage homogène et diffus.

Une grande lentille

Le grossissement de 3X est fourni grâce à la grande lentille de 10 cm de diamètre et +8 Dioptries.

Elle facilite la lecture ou l'examen visuel de petit objet en cas de basse vision ou DMLA. De plus, l'éclairage LED situé autour de la lentille, réduit les ombres sur le document et éclaire de façon homogène l'objet ou le document.

Le triple long bras articulé permet de positionner facilement la lampe au dessus de votre ouvrage ou document. La lampe loupe se fixe sur le bord de la table (épaisseur max 6 cm) par une "pince étau", ce qui libère tout l'espace devant vos yeux.

La lampe loupe grande portée pour tous usages

Quelle soit liée à l'âge, à la Presbytie ou à la DMLA, la lecture, la consultation de photos, les grilles de mots croisés ou de Sudoku, devient quelquefois très difficile.

Cette lampe loupe à grande portée, est appréciée par toutes ces personnes avec une basse vision.

En effet , en plus du grand débattement, l'intensité de la lumière, ainsi que sa "couleur" sont ajustables. Ainsi vous adaptez l'éclairage à vos besoins en vous rapprochant de votre "lumière du jour" personnelle.

Les petits travaux minutieux comme la couture, la peinture, le petit bricolage, etc. sont




Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Lampe Loupe grande portée

réalisables beaucoup plus facilement. Même avec une basse vision consécutive d'une DMLA, d'un glaucome ou de la cataracte, vous retrouvez le plaisir des travaux manuels et de la lecture.

Cette lampe loupe avec son grossissement X3 convient aux personnes avec une " faible " basse vision.



- Triple bras articulé pour un très grand débattement
- Fixation par pince etau pour épaisseur maximum du bureau de 6 cm.
- Grande lentille de 10,5 cm de diamètre et 8 Dioptries
- Grossissement 3X
- Hauteur d'utilisation optimale : 12 cm
- Réglage de la luminosité en 10 niveaux
- Eclairage maximum : 6000 lux à 12cm (position de lecture)
- Choix de la température de couleur : 3000 K Blanc chaud, neutre 4500 K lumière du jour et 6000 K Blanc froid
- Poids : 950 g
- Alimentation vis câble USB , (5V , 2 A en éclairage maximum)