

Loupe électronique MANO 5



LOUPE ÉLECTRONIQUE MANO 5 : VOTRE ALLIÉE AU QUOTIDIEN CONTRE LA DMLA

La MANO 5 est agréable à manipuler avec sa poignée, simple d'utilisation, complète et légère. Cette loupe électronique s'utilise toute la journée, partout (magasin, maison, école, loisir, etc.). La lecture sur l'écran, en fort contraste est plus rapide et confortable que sur une loupe optique classique.

- La MANO 5 s'utilise posée sur le document ou tenue à la main par la poignée
- Grossissement de 1X (tenue à la main) à 20X (posée sur le document),
- Ecran de 5" soit 12,7 cm et prise pour connexion sur un écran de télévision
- Légère, compacte, livrée dans une housse molletonnée
- 4 h d'autonomie

La MANO 5 est une loupe électronique légère et simple d'utilisation lorsque les [loupes classiques en verre](#) ne suffisent plus. Elle est conçue spécialement pour les personnes confrontées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Confort de lecture pour les malvoyants

La **loupe électronique Mano 5** est une solution révolutionnaire pour les personnes confrontées à la **DMLA** et autres formes de **malvoyance**, y compris les **séniors**.

La MANO 5 est une **super loupe**, bien meilleure qu'une loupe en verre classique. En effet, une loupe en verre possède classiquement, un grossissement de X3 à X6 avec des lentilles en verre de faible diamètre.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

Avec un **grossissement de 1x à 20x** et un **écran de 5 pouces** offrant des images **nettes et contrastées**, elle assure une lecture rapide et confortable, bien supérieure aux loupes optiques classiques.

Légèreté et facilité d'utilisation

Pesant moins de **200 grammes**, la Mano 5 est à la fois **légère** et **ergonomique**.

Comme les loupes en verres, la MANO 5 se tient par une poignée pour une consultation rapide. Sa **poignée intégrée** la rend facile à manipuler, que ce soit pour une consultation rapide en magasin ou pour une lecture prolongée à domicile. Posée sur un document, poignée repliée, les possibilités de grossissements et de contrastes apportent un confort de lecture indéniable.

Son design intuitif et ses boutons simples garantissent une expérience utilisateur sans effort.

Connectivité et Autonomie

La capacité de la Mano 5 à se connecter à un **téléviseur** offre une expérience visuelle agrandie, idéale pour reposer les yeux.

Avec une **autonomie de 4 heures** et un **éclairage LED** modulable, elle s'adapte aux différents environnements et besoins des utilisateurs.

Une Qualité Visuelle Incomparable

Contrairement aux loupes traditionnelles, la Mano 5 fournit une image grossie sur une plus grande surface, sans déformation, plus contrastée et claire. Cela en fait un outil indispensable pour les **malvoyants exigeants**, leur permettant de mener une vie quotidienne plus autonome et enrichissante.

Que ce soit pour lire le courrier, consulter des étiquettes de produits, ou simplement profiter d'un livre, la luminosité et le contraste exceptionnels de cette loupe électronique rendent chaque moment de lecture confortable et agréable.

Une mise au point rapide donnant une image toujours nette, plusieurs modes de visualisation et de contrastes et un grossissement allant jusqu'à 20x, répondent aux besoins des malvoyants exigeants, atteints de [DMLA](#), Glaucome ou autres maladies des yeux entraînant une basse vision.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 5

CARACTÉRISTIQUE DE LA VIDÉO LOUPE MANO 5

- Ecran de 5" , 12,7 cm de diagonale, haute résolution
- Caméra autofocus, centrée
- Grossissement de 4x à 20x
- Poignée intégrée, repliable
- Couleurs réelles et modes à forts contraste
- Retour rapide à la couleur naturelle (appui long sur le bouton des couleurs)
- Contraste / luminosité de l'image ajustables
- Eclairage du document à LED, avec possibilité de l'éteindre (visualisation d'écran ou de téléphones)
- Fonction gel d'image
- Mémorisation automatique des derniers réglages
- Petit support intégré pour faciliter l'écriture
- Connexion à un écran externe type téléviseur via une prise Cinch (jaune)
- Batterie Lithium-ion rechargeable
- Temps d'utilisation environ 4 h
- Arrêt automatique au bout de 3 minutes
- Poids : 199 g sans la poignée
- L x P x H env. 9 x 7 x 1,8 cm
- Garantie 2 ans

Loupe préconisée en cas de DMLA, et maladie de la vue nécessitant un grossissement supérieur à celui des loupes de lecture en verre.

- Améliore la lecture des personnes atteintes de DMLA
- La poignée se replie facilement sous l'écran
- Facilité d'utilisation pour les malvoyants de tous âges, à la maison, dans les commerces, etc.
- Bonne qualité d'image et prise en main rapide
- Une loupe légère de 200g

